

N05204




應用於NAMUR感測器的開關放大器

NV0201 20-30VDC,RL

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：N0533A

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 安裝在DIN軌道



應用

應用

短路監控；斷線監控

電氣數據

工作電壓公差

[%]

-15...20

工作電壓

[V]

20...30 DC

頻道數

2

輸出

電氣設計

繼電器

繼電器介面容量

5 A, 250 V AC / 100 VA

開關頻率DC

[Hz]

20

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...60

外殼防護等級

IP 30

防護等級接線端子

IP 20

認證/測試

許可證

PTB Ex-95.C.2142X

N05204



應用於NAMUR感測器的開關放大器

NV0201 20-30VDC,RL

安全分類		
名稱	安全火花防爆型外殼防護等級	
電壓	[V]	< 11
電流	[mA]	< 26
功率	[mW]	< 72
[Ex ia] IIC designation	[EEx ia] IIC	
[Ex ia] IIB designation	[EEx ia] IIB	
[Ex ib] IIC designation	[EEx ib] IIC	
[Ex ib] IIB designation	[EEx ib] IIB	
[Ex ia] IIC inductance	1mH / 2mH / 5mH	
[Ex ia] IIB inductance	1mH / 2mH / 5mH	
[Ex ib] IIC inductance	46mH	
[Ex ib] IIB inductance	170mH	
[Ex ia] IIC capacitance	567nF / 581nF / 483nF	
[Ex ia] IIB capacitance	2.5µF / 2.2µF / 1.8µF	
[Ex ib] IIC capacitance	2.5µF	
[Ex ib] IIB capacitance	15µF	
機械技術數據		
外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼	
尺寸	[mm]	102 x 22 x 107
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
	操作	LED, 綠色
	功能	2 x LED, 紅色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
接線端子座: 15 x ...2.5 mm²		
連接		
① ② ③ ④ 13 14 15 L+ L-		
1:	感測器 1	
2:	感測器 2	
3:	Relais 1	
4:	Relais 2	
鏈接 4-5 / 1-2 = 不帶斷線監控		