N95004

Induktiver NAMUR-Sensor

I9-2003-N/M10X1/0,5M

停產產品 - 存檔登録



CE

產品特徵		
電氣設計		NAMUR
輸出功能		常閉
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M10 x 1 / L = 33
應用		
應用		外殼適用於最大值100 bar的環境壓力
安裝		安裝在鋁質測量輪上；(DN80)
抗壓强度	[bar]	100
電氣數據		
連接開關放大器		是
開關放大器		具最大值連接認證的固有的安全電路：U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
額定電壓DC	[V]	8.2; (1kΩ)
電源電壓DC	[V]	7.5...30
電流損耗	[mA]	< 1;（鎖閉；導電：> 2,1)
防護等級		III
輸出		
電氣設計		NAMUR
輸出功能		常閉
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	30
開關頻率DC	[Hz]	2000
開關頻率注意事項	[Hz]	鋁製測輪上

N95004

Induktiver NAMUR-Sensor

I9-2003-N/M10X1/0,5M

精度/偏差		
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 60947-5-6
衝擊/振動阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
安全分類		
內部電容最大值	[nF]	90
內部電感最大值	[µH]	100
機械技術數據		
重量	[g]	24.8
外殼		螺紋結構
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	M10 x 1 / L = 33
螺紋代號		M10 x 1
材質		黃銅 特殊鍍層; 感應面: LCP
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接

電纜: 0.5 m; 2 x 0.14 mm², PVC

連接



芯線顏色:
BN = 棕色
BU = 藍色