

NE5010

電感式NAMUR感測器


IEA2001-N/Sonderkonfektion



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: NE5001

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵	
輸出功能	常閉
感應距離 [mm]	1
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M8 x 1
電氣數據	
額定電壓DC [V]	8.2; (1kΩ)
電源電壓DC [V]	5...25
電流損耗 [mA]	< 1; (鎖閉; 導電: > 2,1)
輸出	
輸出功能	常閉
導線電阻最大值 [Ω]	50
開關頻率DC [Hz]	2000
監控範圍	
感應距離 [mm]	1
工作條件	
環境溫度 [°C]	-20...70
外殼防護等級	IP 67


NE5010



電感式NAMUR感測器

IEA2001-N/Sonderkonfektion

認證/測試	
衝擊/振動阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
安全分類	
內部電容最大值 [nF]	80
內部電感最大值 [μH]	110
機械技術數據	
外殼	螺紋結構
安裝	齊平安裝
尺寸 [mm]	M8 x 1
螺紋代號	M8 x 1
材質	黃銅 鍍鎳的; PBT
附件	
供貨範圍	固定螺母: 2
注釋	
包裝單位	1 件數
電氣連接	
電纜: 2 m, PVC; 2 x 0.14 mm ²	
連接	



BN = 芯線顏色: 棕色
BU = 藍色

連接器: 1 x M25