


NF5020

電感式NAMUR感測器

IFA2004-N/PH/AMP



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵		
輸出功能		常閉
感應距離	[mm]	4
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M12 x 1
電氣數據		
額定電壓DC	[V]	8.2; (1kΩ)
電源電壓DC	[V]	5...25
電流損耗	[mA]	< 1; (鎖閉; 導電: > 2,1)
輸出		
輸出功能		常閉
導線電阻最大值	[Ω]	50
開關頻率DC	[Hz]	400
監控範圍		
感應距離	[mm]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
衝擊/振動阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
安全分類		
內部電容最大值	[nF]	230

NF5020



電感式**NAMUR**感測器

IFA2004-N/PH/AMP

內部電感最大值	[μH]	170
---------	------	-----

機械技術數據

外殼		螺紋結構
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺紋代號		M12 x 1
材質		黃銅 鍍鎳的；PBT

附件

供貨範圍	固定螺母: 2
------	---------


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 2 m, PUR; 2 x 0.34 mm²

連接



BK = 芯線顏色 :
WH = 黑色
白色

連接器: 1 x AMP