

NF5024




電感式NAMUR感測器

IFA2004-N/Sonderkabel

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：NF5008

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

輸出功能		常閉
感應距離	[mm]	4
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 30

電氣數據

連接開關放大器		是
開關放大器		連接開關放大器NV0100, NV0200或其它認可的開關放大器具最大值: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
額定電壓DC	[V]	8.2; (1kΩ)
電源電壓DC	[V]	5...25
電流損耗	[mA]	< 1; (鎖閉; 導電: > 2,1)

輸出

輸出功能		常閉
導線電阻最大值	[Ω]	50
開關頻率DC	[Hz]	400

監控範圍

感應距離	[mm]	4
------	------	---

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

衝擊/振動阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
---------	--	--------------------------------

安全分類

內部電容最大值	[nF]	230
內部電感最大值	[μH]	120

機械技術數據

外殼		螺紋結構
安裝		非齊平安裝


NF5024



電感式**NAMUR**感測器

IFA2004-N/Sonderkabel

尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 30
螺紋代號		M12 x 1
材質		黃銅 鍍鎳的; PBT
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 2 m, PUR; 2 x 0.14 mm ²		
連接		



BN = 芯線顏色: 棕色
BU = 藍色