


O2M200



應用於移動車輛和工程機械的類比攝影機

O2MXOOKGIA1/GM178



產品特徵

圖像分辨率	[px]	640 x 480
孔徑角	[°]	80 x 59

應用

特殊的性能	屏蔽的電纜
-------	-------

電氣數據

工作電壓	[V]	12...32 DC
電流損耗	[mA]	< 280; (帶鏡頭加熱功能)
過壓保護		是
圖像感測器		1/4" 4:3 VGA CMOS 圖像感測器彩色

O2M200



應用於移動車輛和工程機械的類比攝影機

O2MXOOKG/A1/GM/78

接通峰值電流	[mA]	1000			
接通峰值電流持續時間	[ms]	2			
輸出					
影像輸出	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω				
監控範圍					
像場大小	[mm]	工作距離	像場		
		1000	1680 x 1130		
		2000	3360 x 2260		
		3000	5030 x 3390		
		4000	6710 x 4530		
		5000	8390 x 5660		
圖像分辨率	[px]	640 x 480			
孔徑角	[°]	80 x 59			
光靈敏度	[LUX]	< 0.05			
動態範圍	[dB]	> 80			
工作條件					
環境溫度	[°C]	-40...85			
存儲溫度	[°C]	-40...100			
外殼防護等級		IP 67; IP 69K			
認證/測試					
EMC電磁兼容		DIN EN 61000-6-4	工業環境		
		DIN EN 61000-6-2	工業環境		
		UN-ECE R10			
抗衝擊			50 g		
抗震		頻率範圍 24...2000 Hz	(15.3 x 9.81 m/s ²)rms		
		PSD (g ² /Hz)	0.04...0.1		
噴鹽試驗		IEC 60068-5-52			
機械技術數據					
重量	[g]	311			
尺寸	[mm]	Ø 55.5 / L = 51.3			
材質		外殼: PC/ABS; 前置鏡頭: 聚酰胺 增強型玻璃纖維			
附件					
供貨範圍		安裝套:, E2M210			
		螺栓: 2 x M6 x 20			
		墊圈			
		螺母: 2 x M6, 自鎖			
		防滑墊			
注釋					
包裝單位		1 件數			

O2M200



應用於移動車輛和工程機械的類比攝影機

O2MXOOKG/A1/GM/78

電氣連接

電纜: 0.5 m, 屏蔽

連接器: 1 x M16; 編碼: A; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕



1	同軸電纜芯 視頻信號
2	同軸電纜屏蔽 視頻GND
3	U+
4	0 V