
O2D924

外部照明

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US



1 LED

產品特徵		
光線種類		紅光
應用		
照明區域	[mm]	10 x 150
設計		bars
運行方式		高光强度(脈衝，僅應用於帶冷却的持續工作)；正常光强度(可持續工作)
電氣數據		
工作電壓	[V]	24 DC
電流損耗	[mA]	運行模式 ″持續運行″: 460; 工作模式 ″高光强度″: 700
光線種類		紅光
波長	[nm]	617

O2D924

外部照明

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

輸入		
觸發器		24 V PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...55
存儲溫度	[°C]	-25...75
外殼防護等級		IP 65
過熱保護		是；（停用 65...75 °C)
認證/測試		
光生物安全		豁免組；(DIN EN 62471:2008)
機械技術數據		
重量	[g]	216.5
尺寸	[mm]	200 x 13 x 18
材質		鋁 黑色鋁陽極氧化處理
透鏡材質		玻璃
顯示器/操作件		
顯示	照明狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	溫度過高	1 x LED, 紅色
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接

電纜：0.3 m, PUR, 黑色；4 x 0.34 mm²

連接器：1 x M12; 編碼：A




O2D924

外部照明

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

連接



4	觸發器
2	工作模式 ″高光强度″