


O2D930



外部照明

Dome Light 80 WH IR/ US



產品特徵	
光線種類	白光；紅外線
應用	
照明區域	[mm] 80 x 80
設計	半球形
運行方式	正常光強度（可持續工作）；高光強度（脈衝）
電氣數據	
工作電壓	[V] 24 DC
電流損耗	[mA] 運行模式“持續運行”：420；工作模式“高光強度”：1750
防護等級	III; (PELV)
光線種類	白光；紅外線
總的輸入/輸出	
輸入和輸出總數	數字輸入數：2；類比輸入數：1
輸入	
觸發器	24 V PNP/NPN; 外部的
數字輸入數	2
類比輸入數	1

O2D930



外部照明

Dome Light 80 WH IR/ US

工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...40
存儲溫度	[°C]	-20...60
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
光生物安全		風險組1; (DIN EN 62471)
機械技術數據		
重量	[g]	547.25
尺寸	[mm]	193 x 136 x 75
材質		外殼: 鋁 黑色鋁陽極氧化處理; 保護板: ABS
旋緊扭矩	[Nm]	0.5...1.5
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
	工作模式 "高光強度"	1 x LED, 紅色
	LED段	1 x LED, 白色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 參數設定		
連接器: M12; 編碼: A		
1:	工作模式 "高光強度"	
2:	顏色 2	
3:	GND	
4:	LED段 1	
5:	LED段 2	
6:	LED段 3	
7:	LED段 4	
8:	禁用按鈕	

O2D930




外部照明

Dome Light 80 WH IR/ US

電氣連接 - 電源

連接器： M12; 編碼： A



- | | |
|----|------------|
| 1: | U+ |
| 2: | 觸發脈衝輸入 NPN |
| 3: | GND |
| 4: | 觸發脈衝輸入 PNP |
| 5: | 調光器 |