


O2D931



外部照明

Dome Light 80 CY RD/ US



產品特徵		
光線種類		紅光；青色光
應用		
照明區域	[mm]	80 x 80
設計		半球形
運行方式		正常光強度（可持續工作）；高光強度（脈衝）
電氣數據		
工作電壓	[V]	24 DC
電流損耗	[mA]	運行模式“持續運行”：375；工作模式“高光強度”：2130
防護等級		III; (PELV)
光線種類		紅光；青色光
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數：1
輸入		
觸發器		24 V PNP/NPN; 外部的
數字輸入數		1
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...40



外部照明

Dome Light 80 CY RD/ US

存儲溫度	[°C]	-20...60
外殼防護等級		IP 65

認證/測試

光生物安全	風險組1; (DIN EN 62471)
-------	----------------------

機械技術數據

重量	[g]	512.05
尺寸	[mm]	193 x 136 x 75
材質		外殼: 鋁 黑色鋁陽極氧化處理; 保護板: ABS
旋緊扭矩	[Nm]	0.5...1.5

顯示器/操作件


顯示	操作	1 x LED, 綠色
	工作模式 "高光強度"	1 x LED, 紅色
	LED段	1 x LED, 白色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - 參數設定


連接器: M12; 編碼: A



- 1: 工作模式 "高光強度"
- 2: 顏色 2
- 3: GND
- 4: LED段 1
- 5: LED段 2
- 6: LED段 3
- 7: LED段 4
- 8: 禁用按鈕

電氣連接 - 電源

連接器: M12; 編碼: A



- 1: U+
- 2: 觸發脈衝輸入 NPN
- 3: GND
- 4: 觸發脈衝輸入 PNP
- 5: 調光器