


O2D932



外部照明

Dome Light 130 WH IR/ US



產品特徵	
光線種類	白光; 紅外線
應用	
照明區域 [mm]	130 x 130
設計	半球形
運行方式	正常光強度(可持續工作); 高光強度(脈衝)
電氣數據	
工作電壓 [V]	24 DC
電流損耗 [mA]	運行模式 "持續運行": 540; 工作模式 "高光強度": 2580
防護等級	III; (PELV)
光線種類	白光; 紅外線
總的輸入/輸出	
輸入和輸出總數	數字輸入數: 1
輸入	
觸發器	24 V PNP/NPN; 外部的

O2D932




外部照明

Dome Light 130 WH IR/ US

數字輸入數		1
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...40
存儲溫度	[°C]	-20...60
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
光生物安全		風險組1; (DIN EN 62471)
機械技術數據		
重量	[g]	1018.15
尺寸	[mm]	256.8 x 197 x 106.8
材質		外殼: 鋁 黑色鋁陽極氧化處理; 保護板: ABS
旋緊扭矩	[Nm]	0.5...1.5
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
	工作模式 "高光強度"	1 x LED, 紅色
	LED段	1 x LED, 白色
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接 - 參數設定

連接器: M12; 編碼: A



- 1: 工作模式 "高光強度"
- 2: 顏色 2
- 3: GND
- 4: LED段 1
- 5: LED段 2
- 6: LED段 3
- 7: LED段 4
- 8: 禁用按鈕

O2D932




外部照明

Dome Light 130 WH IR/ US

電氣連接 - 電源

連接器： M12; 編碼： A



1:	U+
2:	觸發脈衝輸入 NPN
3:	GND
4:	觸發脈衝輸入 PNP
5:	調光器