


O2D933



外部照明

Dome Light 130 CY RD/ US



- | | |
|---|------------|
| 1 | LED段 |
| 2 | 按鈕 Segment |
| 3 | 按鈕 Colour |
| 4 | LED 操作狀態 |




產品特徵	
光線種類	紅光；青色光
應用	
照明區域	[mm] 130 x 130
設計	半球形
運行方式	正常光强度（可持續工作）；高光强度（脈衝）
電氣數據	
工作電壓	[V] 24 DC
電流損耗	[mA] 運行模式“持續運行”：460；工作模式“高光强度”：3420
防護等級	III; (PELV)
光線種類	紅光；青色光
總的輸入/輸出	
輸入和輸出總數	數字輸入數：1
輸入	
觸發器	24 V PNP/NPN; 外部的



外部照明

Dome Light 130 CY RD/ US

數字輸入數		1	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-10...40	
存儲溫度	[°C]	-20...60	
外殼防護等級		IP 65	
認證/測試			
光生物安全		風險組1; (DIN EN 62471)	
機械技術數據			
重量	[g]	817.35	
尺寸	[mm]	256.8 x 197 x 106.7	
材質		外殼: 鋁 黑色鋁陽極氧化處理; 保護板: ABS	
旋緊扭矩	[Nm]	0.5...1.5	
顯示器/操作件			
顯示	操作	1 x LED, 綠色	
	工作模式 “高光强度”	1 x LED, 紅色	
	LED段	1 x LED, 白色	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接 - 參數設定			
連接器: M12; 編碼: A			
			
1:	工作模式 “高光强度”		
2:	顏色 2		
3:	GND		
4:	LED段 1		
5:	LED段 2		
6:	LED段 3		
7:	LED段 4		
8:	禁用按鈕		

O2D933




外部照明

Dome Light 130 CY RD/ US

電氣連接 - 電源

連接器： M12; 編碼： A



- | | |
|----|------------|
| 1: | U+ |
| 2: | 觸發脈衝輸入 NPN |
| 3: | GND |
| 4: | 觸發脈衝輸入 PNP |
| 5: | 調光器 |