


O2D940



外部照明

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US



產品特徵

光線種類

紅光

應用

特殊的性能

鍍金接點

照明區域 [mm]

25 x 25

設計

背光

運行方式

持續發光或脈衝工作

電氣數據

工作電壓公差 [%]

-10...10

工作電壓 [V]

24 DC

電流損耗 [mA]

< 80

防護等級

III

光線種類

紅光

波長 [nm]

617

輸入

觸發器

5...24 V

工作條件

環境溫度 [°C]

-10...50

外殼防護等級

IP 54

過熱保護

是; (> 50 °C)

認證/測試

光生物安全

豁免組; (EN 62471)

MTTF [年]

310

機械技術數據

重量 [g]

162.6

尺寸 [mm]

70.5 x 33.4 x 9.5

O2D940



外部照明

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

材質	鋁
透鏡材質	玻璃

顯示器/操作件		
顯示	照明狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	超溫 / 過載	1 x LED, 紅色


注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接	
電纜: 0.30 m, PUR	

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接



1 L +
3 L -
4 觸發器
芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色