




產品特徵		
光線種類		紅外線
應用		
特殊的性能		鍍金接點
照明區域	[mm]	25 x 25
設計		背光
運行方式		持續發光或脈衝工作
電氣數據		
工作電壓公差	[%]	-10...10
工作電壓	[V]	24 DC
電流損耗	[mA]	< 80
防護等級		III
光線種類		紅外線
波長	[nm]	875
輸入		
觸發器		5...24 V
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...50
外殼防護等級		IP 54
過熱保護		是; (> 50 °C)
認證/測試		
光生物安全		豁免組; (EN 62471)
MTTF	[年]	310
機械技術數據		
重量	[g]	160.4
尺寸	[mm]	70.5 x 33.4 x 9.5

O2D941



外部照明

BACKLIGHT 25X25 IR/0,3M/US

材質	鋁
透鏡材質	玻璃

顯示器/操作件		
顯示	照明狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	超溫 / 過載	1 x LED, 紅色


注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接	
電纜: 0.30 m, PUR	

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接	
----	--



1	L +
3	L -
4	觸發器
芯線顏色:	
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色