


O2D943



外部照明

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US



產品特徵		
光線種類		紅外線
應用		
特殊的性能		鍍金接點
照明區域	[mm]	50 x 50
設計		背光
運行方式		持續發光或脈衝工作
電氣數據		
工作電壓公差	[%]	-10...10
工作電壓	[V]	24 DC
電流損耗	[mA]	< 325
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	875
輸入		
觸發器		5...24 V
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...50
外殼防護等級		IP 54

O2D943



外部照明

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

過熱保護	是; (> 50 °C)
------	--------------

認證/測試

光生物安全	豁免組; (EN 62471)
-------	-----------------

MTTF [年]	309
----------	-----

機械技術數據

重量 [g]	264.4
--------	-------

尺寸 [mm]	105 x 81 x 9.8
---------	----------------

材質	鋁
----	---

透鏡材質	玻璃
------	----

顯示器/操作件

顯示	照明狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

	操作	1 x LED, 綠色
--	----	-------------

	超溫 / 過載	1 x LED, 紅色
--	---------	-------------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------


電氣連接

電纜: 0.30 m, PUR

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接



- 1 L +
3 L -
4 觸發器
芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色