


O2D945



外部照明

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US



產品特徵

光線種類

紅外線

應用

特殊的性能

鍍金接點

照明區域 [mm]

100 x 100

設計

背光

運行方式

持續發光或脈衝工作

電氣數據

工作電壓公差 [%]

-10...10

工作電壓 [V]

24 DC

電流損耗 [mA]

< 620

防護等級

III

反相保護

是

光線種類

紅外線

波長 [nm]

875

O2D945



外部照明

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

輸入		
觸發器		5...24 V
輸出		
過載保護		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...50
外殼防護等級		IP 54
過熱保護		是: (> 50 °C)
認證/測試		
光生物安全		豁免組; (EN 62471)
MTTF	[年]	293
機械技術數據		
重量	[g]	448.4
尺寸	[mm]	155 x 133 x 9.8
材質		鋁
透鏡材質		玻璃
顯示器/操作件		
顯示	照明狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	超溫 / 過載	1 x LED, 紅色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 0.3 m, PUR		
連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的		


O2D945



外部照明

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

連接



1	L +
3	L -
4	觸發器
	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色