


# OA3513

對照式感測器發射裝置

OAS-000A/LS500L/25M



1 保護板下面的開關和電位計可選

## 產品特徵

外殼

矩形的

## 應用

功能原理

對照式感測器

## 電氣數據

頻率AC [Hz]

47...63

工作電壓 [V]

20...250 AC/DC

消耗功率最大值 [VA]

3.5

防護等級

II

## 輸出

短路保護

否

過載保護

否

## 監控範圍

發射器/接收器

發射裝置

檢測距離 [m]

25

檢測距離可設

是

## 工作條件

環境溫度 [°C]

-25...60

外殼防護等級

IP 65

# OA3513



## 對照式感測器發射裝置

OAS-000A/LS500L/25M

### 機械技術數據

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 重量   | [g]  | 335.658      |
| 外殼   |      | 矩形的          |
| 尺寸   | [mm] | 90 x 30 x 70 |
| 材質   |      | PBT          |
| 透鏡材質 |      | PMMA         |
| 透鏡校準 |      | 側面的鏡組        |

### 顯示器/操作件

|    |    |             |
|----|----|-------------|
| 顯示 | 操作 | 1 x LED, 紅色 |
|----|----|-------------|

### 附件


|      |     |
|------|-----|
| 供貨範圍 | 角撐架 |
|      | 螺絲刀 |

### 注釋

|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

### 電氣連接

連接器：1 x 7/8"; 編碼：A



### 連接

