


停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	帶M18螺紋的方形設計

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...60
工作電壓	[V]	20...250 AC
電流損耗	[mA]	< 5
防護等級		II; (double insulated)
光線種類		紅光
波長	[nm]	633

監控範圍

發射器/接收器	發射裝置
檢測距離 [m]	< 20
檢測距離可設	否
光點直徑最大值 [mm]	800
光點尺寸參考	在最大的檢測距離

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011 發射	等級B

機械技術數據

重量	[g]	59.5
----	-----	------



對照式感測器發射裝置

OGS-000W/LS/CUBE

外殼	帶M18螺紋的方形設計
尺寸 [mm]	52.6 x 19.1 x 36.9
螺紋代號	M18 x 1
材質	模壓鑄鋅; PEI
透鏡材質	PMMA
透鏡校準	側面的鏡組

顯示器/操作件

顯示	操作	1 x LED, 綠色
----	----	-------------

電氣連接

需求的保護	請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲; $\leq 2\text{ A}$; 快速行動
-------	--

附件

供貨範圍	鎖定螺母: 1
------	---------

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器: 1 x 1/2"; 編碼: C



連接



注釋: 請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲 $\leq 2\text{ A}$ 快速行動