

OF5029


對照式感應器發射裝置

OFS-00KG/10M



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: OF5018 請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。- 請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵	
光線種類	紅外線
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M12 x 1 / L = 60
應用	
功能原理	對照式感應器
電氣數據	
工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	< 20
防護等級	II
反相保護	是
光線種類	紅外線
輸出	
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是
監控範圍	
發射器/接收器	發射裝置
檢測距離 [m]	< 4
光點直徑最大值 [mm]	700
光點尺寸參考	在最大的檢測距離
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...60
外殼防護等級	IP 67
認證/測試	
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2
MTTF [年]	1597


OF5029



對照式感應器發射裝置

OFS-00KG/10M

機械技術數據		
重量	[g]	237
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 60
螺紋代號		M12 x 1
材質		黃銅 鍍鎳的
透鏡材質		PMMA
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
附件		
附件(附送)		固定螺母: 2 x
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 10 m, PUR; 2 x 0.34 mm ²		
連接		



芯線顏色：

BN = 棕色

BU = 藍色

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: OF5018 請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。- 請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。