


停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

外殼	螺紋結構
----	------

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	< 25
防護等級		II
反相保護		是

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；(可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	400
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

發射器/接收器		接收裝置
檢測距離	[m]	< 4

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B

機械技術數據

外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 60
螺紋代號		M12 x 1
材質		黃銅 鍍鎳的
透鏡材質		PMMA



OF5069



對照式感測器接收裝置

OFE-FPKG/4M

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍	固定螺母: 2	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜: 4 m, PUR; 3 x 0.34 mm²		
連接		



BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色



圖表

過量增益圖

