




對照式感測器發射裝置
OGS-000A



1 無功能按鈕



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	螺紋結構

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...250 AC/DC
電流損耗	[mA]	< 5
防護等級		II
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

短路保護	否
過載保護	否

監控範圍

發射器/接收器	發射裝置
檢測距離 [m]	< 15
檢測距離可設	否
光點直徑最大值 [mm]	2000
光點尺寸參考	在最大的檢測距離

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

認證/測試


EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	1662



對照式感測器發射裝置

OGS-000A

機械技術數據		
重量	[g]	120.9
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 78.5
螺紋代號		M18 x 1
材質		PBT
透鏡材質		PMMA
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm ²		
連接		



BN = 芯線顏色: 棕色
 BU = 藍色