



停產產品 - 存檔登錄

No scale drawing available

產品特徵

外殼 螺紋結構

應用

功能原理 漫反射感測器

電氣數據

工作電壓 [V]	10...55 DC
電流損耗 [mA]	10; ((24 V))
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	NPN
輸出功能	亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	160
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

檢測距離 [mm] < 100; (白紙 200 x 200 mm)

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容 EN 60947-5-2

OG5014



漫反射感測器

OGT-HNKG

機械技術數據		
外殼		螺紋結構
尺寸 [mm]		M18 x 1
螺紋代號		M18 x 1
材質		黃銅 鍍鎳的
透鏡材質		玻璃
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm ²		

連接



芯線顏色：
BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色