




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵		
外殼		螺紋結構
應用		
功能原理		漫反射感測器
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	10; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
輸出		
電氣設計		NPN
輸出功能		亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	160
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
檢測距離	[mm]	< 100; (白紙 200 x 200 mm)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65

OG5033



漫反射感測器

OGT-HNKG/US-100-DNS

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B

機械技術數據

外殼	螺紋結構	
尺寸 [mm]	M18 x 1	
螺紋代號	M18 x 1	
材質	黃銅 鍍鎳的	
透鏡材質	玻璃	

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

附件

供貨範圍	固定螺母: 2
------	---------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

