


停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OG5096

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 按鈕

## 產品特徵

外殼

螺紋結構

## 應用

特殊的性能

功能監控輸出

功能原理

對照式感測器

## 電氣數據

工作電壓

[V]

10...36 DC

電流損耗

[mA]

&lt; 24

防護等級

II

反相保護

是

## 輸出

電氣設計

PNP

輸出功能

亮通和暗通模式；(可設定參數)

開關輸出DC電壓降最大值

[V]

2.5

功能監控輸出

是

功能檢查輸出電壓降最大值

[V]

3.5

應用於功能監控輸出的當前負載最大值

[mA]

10

開關輸出DC的持續電流負載

[mA]

200

開關頻率DC

[Hz]

500

短路保護

是

短路保護類型

脈衝

過載保護

是

## 監控範圍

發射器/接收器

接收裝置

檢測距離

[m]

&lt; 15

檢測距離可設

是

# OG5074



## 對照式感測器接收裝置

OGE-FPKG/US-100

| 工作條件    |              |                  |
|---------|--------------|------------------|
| 環境溫度    | [°C]         | -25...80         |
| 外殼防護等級  |              | IP 67            |
| 認證/測試   |              |                  |
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 |                  |
|         | EN 55011     | 等級B              |
| 機械技術數據  |              |                  |
| 外殼      |              | 螺紋結構             |
| 尺寸      | [mm]         | M18 x 1 / L = 72 |
| 螺紋代號    |              | M18 x 1          |
| 材質      |              | PBT              |
| 透鏡材質    |              | PMMA             |
| 顯示器/操作件 |              |                  |
| 顯示      | 開關狀態         | 1 x LED, 黃色      |
|         | 操作           | 1 x LED, 綠色      |
|         | 功能           | 1 x LED, 紅色      |
| 附件      |              |                  |
| 供貨範圍    |              | 固定螺母: 2          |
| 注釋      |              |                  |
| 包裝單位    |              | 1 件數             |

### 電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



### 連接

