




1 無功能按鈕



產品特徵		
光線種類		紅光
外殼		矩形的
應用		
功能原理		對照式感測器
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 19
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660
輸出		
過載保護		是
監控範圍		
發射器/接收器		發射裝置
檢測距離	[m]	< 10
光點直徑最大值	[mm]	1000


OJ5033



對照式感測器發射裝置

OJS-00KG/SO

光點尺寸參考		在最大的檢測距離	
工作條件			
環境溫度		[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
MTTF		[年]	1764
機械技術數據			
重量		[g]	71.5
外殼		矩形的	
尺寸		[mm]	35 x 11 x 24
材質		外殼: ABS; 固定卡箍: 模壓鑄鋅; LED視窗: SEPS; 按鈕: SEPS	
透鏡材質		玻璃	
透鏡校準		側面的鏡組	
顯示器/操作件			
顯示		操作	1 x LED, 綠色
附件			
供貨範圍		卡箍: 1, E20964	
		螺絲釘: 2 x M3 x 16	
		彈簧墊圈: 2	
		螺母: 2	
注釋			
注釋		按照cULus工作電壓"電源級2"	
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
電纜: 2 m, PVC; 2 x 0.14 mm²			
連接			



BN = 棕色
BU = 藍色