




對照式感測器接收裝置

OJE-FPKG/SO



1 按鈕



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 12
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；（可選）
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	1200



對照式感測器接收裝置

OJE-FPKG/SO

短路保護	是	
短路保護類型	脈衝	
過載保護	是	
監控範圍		
發射器/接收器	接收裝置	
檢測距離 [m]	< 10	
檢測距離可設	是	
工作條件		
環境溫度 [°C]	-25...60	
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF [年]	952	
機械技術數據		
重量 [g]	72.5	
外殼	矩形的	
尺寸 [mm]	35 x 11 x 24	
材質	外殼：ABS; 固定卡箍：模壓鑄鋅；LED視窗：SEPS; 按鈕：SEPS	
透鏡材質	玻璃	
透鏡校準	側面的鏡組	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色
電子鎖	是	
附件		
供貨範圍	卡箍：1, E20964	
	螺絲釘：2 x M3 x 16	
	彈簧墊圈：2	
	螺母：2	
注釋		
注釋	按照cULus工作電壓“電源級2"	
包裝單位	1 件數	




對照式感測器接收裝置

OJE-FPKG/SO

電氣連接

電纜： 2 m, PVC; 4 x 0.14 mm²

連接



BK =
BN =
BU =
WH =

芯線顏色：
黑色
棕色
藍色
白色

圖表

過量增益圖

