




停產產品 - 存檔登錄

替代產品: OJ5041

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



1 按鈕

## 產品特徵

光線種類	紅光
雷射防護等級	1
外殼	矩形的

## 應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

## 電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 12
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	650
使用壽命	[h]	50000

# OJ5072



## 對照式感測器發射裝置

OJSLOOKG/SO/AS

輸出		
過載保護		是
監控範圍		
發射器/接收器		發射裝置
檢測距離 [m]		< 0.5
檢測距離可設		否
最小的可識別物體直徑 [mm]		0.8
光點直徑最大值 [mm]		2
光點尺寸參考		在最大的檢測距離
工作條件		
環境溫度 [°C]		-10...60
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
雷射防護等級		1
雷射保護注意事項	注意: 雷射等級:	雷射 1 EN / IEC60825-1:2007 EN / IEC60825-1:2014 符合21 CFR 1040, 除了根據雷射通知編號的 偏差 50, 2007年六月.
機械技術數據		
重量 [g]		0.055
外殼		矩形的
尺寸 [mm]		35 x 11 x 24
材質		外殼: ABS; 固定卡箍: 模壓鑄鋅; LED視窗: SEPS; 按鈕: SEPS
透鏡材質		玻璃
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍		卡箍: 1, E20964 螺絲釘: 2 x M3 x 16 彈簧墊圈: 2 螺母: 2
注釋		
注釋		按照cULus工作電壓"電源級2"
包裝單位		1 件數

# OJ5072



對照式感測器發射裝置

OJSLOOKG/SO/AS

## 電氣連接

連接器：1 x M8; 編碼：A



## 連接

