




停產產品 - 存檔登錄



1 按鈕

產品特徵		
外殼		矩形的
應用		
功能原理		對照式感測器
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 12
防護等級		II
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；(可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	1200
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是



對照式感測器接收裝置

OJE-FPKG/SO

監控範圍		
發射器/接收器		接收裝置
檢測距離	[m]	< 10
檢測距離可設		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	35 x 11 x 24
材質		外殼: ABS; LED視窗: SEPS; 按鈕: SEPS
透鏡材質		玻璃
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色
電子鎖		是
附件		
供貨範圍		螺絲釘: 2
		彈簧墊圈: 2
		螺母: 2
注釋		
注釋		按照cULus工作電壓"電源級2"
包裝單位		1 件數


對照式感測器接收裝置

OJE-FPKG/SO

電氣連接

電纜: 2 m, PVC; 4 x 0.14 mm²

連接



BK = 黑色
 BN = 棕色
 BU = 藍色
 WH = 白色

圖表

過量增益圖

