


OJ5141



對照式雷射感測器發射裝置  
OJSLOOKG/SO/AS



1 按鈕



| 產品特徵    |      |            |
|---------|------|------------|
| 光線種類    |      | 紅光         |
| 雷射防護等級  |      | 1          |
| 外殼      |      | 矩形的        |
| 應用      |      |            |
| 功能原理    |      | 對照式感測器     |
| 電氣數據    |      |            |
| 工作電壓    | [V]  | 10...30 DC |
| 電流損耗    | [mA] | < 12       |
| 防護等級    |      | III        |
| 反相保護    |      | 是          |
| 光線種類    |      | 紅光         |
| 波長      | [nm] | 650        |
| 使用壽命    | [h]  | 50000      |
| 輸出      |      |            |
| 過載保護    |      | 是          |
| 監控範圍    |      |            |
| 發射器/接收器 |      | 發射裝置       |



## 對照式雷射感測器發射裝置

OJSLOOKG/SO/AS

|          |              |                                           |
|----------|--------------|-------------------------------------------|
| 檢測距離     | [m]          | < 1                                       |
| 檢測距離可設   |              | 否                                         |
| 光點直徑最大值  | [mm]         | 4                                         |
| 光點尺寸參考   |              | 在最大的檢測距離                                  |
| 工作條件     |              |                                           |
| 環境溫度     | [°C]         | -10...60                                  |
| 外殼防護等級   |              | IP 67                                     |
| 認證/測試    |              |                                           |
| EMC電磁兼容  | EN 60947-5-2 |                                           |
| 雷射防護等級   |              | 1                                         |
| 雷射保護注意事項 | 注意:          | 雷射                                        |
|          | 雷射等級:        | 1                                         |
|          |              | EN / IEC60825-1:2007                      |
|          |              | EN / IEC60825-1:2014                      |
|          |              | 符合21 CFR 1040, 除了根據雷射通知編號的偏差 50, 2007年六月. |
| MTTF     | [年]          | 918                                       |
| 機械技術數據   |              |                                           |
| 重量       | [g]          | 27.95                                     |
| 外殼       |              | 矩形的                                       |
| 尺寸       | [mm]         | 35 x 11 x 24                              |
| 材質       |              | 外殼: ABS; LED視窗: SEPS; 按鈕: SEPS            |
| 透鏡材質     |              | 玻璃                                        |
| 透鏡校準     |              | 側面的鏡組                                     |
| 顯示器/操作件  |              |                                           |
| 顯示       | 操作           | 1 x LED, 綠色                               |
| 附件       |              |                                           |
| 供貨範圍     |              | 螺絲釘: 2                                    |
|          |              | 彈簧墊圈: 2                                   |
|          |              | 螺母: 2                                     |
| 注釋       |              |                                           |
| 注釋       |              | 按照cULus工作電壓"電源級2"                         |
| 包裝單位     |              | 1 件數                                      |
| 電氣連接     |              |                                           |

連接器: 1 x M8; 編碼: A





## 對照式雷射感測器發射裝置

OJSLOOKG/SO/AS

### 連接

