

OK5004

光纖放大器


OKF-FPKG/10M



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: OK5008

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

電氣數據

工作電壓 [V]	10...50 DC
電流損耗 [mA]	< 30; ((24 V))
防護等級	III
反相保護	是
光線種類	紅光
波長 [nm]	660

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	亮通和暗通模式; (可選)
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	120
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

檢測距離 [m]	0...0.12; (對照式感應器)
檢測距離 [mm]	0...40; (漫反射感應器)
檢測距離可設	是

OK5004



光纖放大器

OKF-FPKG/10M

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	529
機械技術數據		
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	50 x 19 x 35
材質		PPO 改良的
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		螺絲刀
		螺絲釘: 2 x M4 x 25
		墊圈: 2
		彈簧墊圈: 2
		螺母: 2
注釋		
注釋		亮通模式 應用於對照式光纖感應器的對應NC輸出功能
		應用於漫反射光纖感應器的對應NO輸出功能
包裝單位		暗通模式 應用於對照式光纖感應器的對應NO輸出功能
		應用於漫反射光纖感應器的對應NC輸出功能
		1 件數

OK5004





光纖放大器

OKF-FPKG/10M

電氣連接

電纜: 10 m, PVC; 4 x 0.34 mm²

連接



芯線顏色：

BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色