

# OL5011




對照式感測器發射裝置

OLS-00KG

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: O5S500 + E11509 + E21122

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



1 無功能按鈕

## 產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

## 應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

## 電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	< 22
防護等級		II
反相保護		是
過壓保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

## 輸出

短路保護	是
短路保護類型	脈衝

## 監控範圍

發射器/接收器	發射裝置	
檢測距離	[m]	< 25
檢測距離可設		否
光點直徑最大值	[mm]	2500

# OL5011



## 對照式感測器發射裝置

OLS-00KG

光點尺寸參考	在最大的檢測距離	
<b>工作條件</b>		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67	
<b>認證/測試</b>		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
<b>機械技術數據</b>		
外殼	矩形的	
尺寸	[mm]	75 x 27 x 62
材質	PA; PBT	
透鏡材質	PMMA	
<b>顯示器/操作件</b>		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
<b>注釋</b>		
包裝單位	1 件數	
<b>電氣連接</b>		
接線端子座: ...1.5 mm <sup>2</sup> ; 電纜護套: Ø 4.5...10 mm; 電纜插接式接頭: M16 X 1.5		
<b>連接</b>		

