

OL5012

對照式感測器發射裝置


OLS-00KG/US-100



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: O5S500 + E21122

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



1 無功能按鈕

產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	< 22
防護等級		II
反相保護		是
過壓保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

短路保護	是
短路保護類型	脈衝

監控範圍

發射器/接收器	發射裝置
檢測距離 [m]	< 25
檢測距離可設	否

OL5012



對照式感測器發射裝置

OLS-00KG/US-100

光點直徑最大值		[mm]	2500	
光點尺寸參考		在最大的檢測距離		
工作條件				
環境溫度		[°C]	-25...80	
外殼防護等級		IP 67		
認證/測試				
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2		
		EN 55011	等級B	
機械技術數據				
外殼		矩形的		
尺寸		[mm]	75 x 27 x 62	
材質		PA; PBT		
透鏡材質		PMMA		
顯示器/操作件				
顯示		操作		1 x LED, 綠色
注釋				
包裝單位		1 件數		
電氣連接				

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

