

OL5013

對照式感測器發射裝置


OLS-00KG/US-100



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: O5S500 + E21122

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



1 無功能按鈕

產品特徵

光線種類

紅外線

外殼

矩形的

應用

功能原理

對照式感測器

電氣數據

工作電壓

[V]

10...36 DC

電流損耗

[mA]

< 22

防護等級

II

反相保護

是

過壓保護

是

光線種類

紅外線

波長

[nm]

880

輸出

短路保護

是

短路保護類型

脈衝

監控範圍

發射器/接收器

發射裝置

檢測距離

[m]

< 25

檢測距離可設

否

光點直徑最大值

[mm]

2500

OL5013



對照式感測器發射裝置

OLS-00KG/US-100

光點尺寸參考		在最大的檢測距離	
工作條件			
環境溫度		[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等級B
機械技術數據			
外殼		矩形的	
尺寸		[mm]	75 x 27 x 62
材質		PA; PBT	
透鏡材質		PMMA	
顯示器/操作件			
顯示		操作	1 x LED, 綠色
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

