OP5034


漫反射感測器

OPT-FNKG

停產產品 - 存檔登録

替代產品: OA5108

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



產品特徵		
外殼		矩形的
應用		
功能原理		漫反射感測器
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	12; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
輸出		
電氣設計		NPN
輸出功能		亮通和暗通模式; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	7.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	80
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
檢測距離	[mm]	< 1300; (白紙 200 x 200 mm)
檢測距離可設		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80

OP5034

漫反射感測器

OPT-FNKG

外殼防護等級	IP 65	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼	矩形的	
尺寸 [mm]	86 x 28 x 142	
材質	PPO 改良的	
透鏡材質	玻璃	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		

接線端子座: ...1.5 mm²

連接

