




產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

連接開關放大器	是
開關放大器	連接開關放大器 OV5012, OV0010
光線種類	紅外線
波長 [nm]	950

輸出

短路保護	否
過載保護	否

監控範圍

發射器/接收器	接收裝置
檢測距離 [m]	< 2

工作條件

環境溫度 [°C]	-20...80
外殼防護等級	IP 67

認證/測試

MTTF [年]	49633
----------	-------

機械技術數據


重量 [g]	59
--------	----



對照式感測器接收裝置

ORE-V

外殼	矩形的
材質	PPO 改良的
透鏡校準	側面的鏡組
附件	
供貨範圍	角撐架: 1, E20212
注釋	
包裝單位	1 件數
電氣連接	
電纜: 2 m; 1 x 0.14 mm²	
連接	



WH = 芯線顏色 : 白色
screen = 屏蔽