




停產產品 - 存檔登錄



上面透鏡的接收裝置
下面透鏡的發射裝置

產品特徵

外殼	矩形的
----	-----

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

電氣數據

連接開關放大器	是
---------	---

開關放大器	連接開關放大器 OV5012, OV0010
-------	------------------------

輸出

短路保護	否
------	---

過載保護	否
------	---

監控範圍

檢測距離	[mm] < 300; (白紙 200 x 200 mm)
------	-------------------------------

工作條件

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

機械技術數據

外殼	矩形的
----	-----

尺寸	[mm] 25 x 10 x 15
----	-------------------

材質	PPO 改良的
----	---------

附件

供貨範圍	角撐架: 1, E20212
------	----------------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

OR0016

漫反射感測器


ORT-V



電氣連接

電纜: 2 m; 1 x 0.14 mm²

連接



1 = 發射裝置
2 = 接收裝置
芯線顏色:
RD = 紅色
WH = 白色
screen = 屏蔽