




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵		
光線種類		紅外線
外殼		矩形的
應用		
功能原理		對照式感測器
電氣數據		
連接開關放大器		是
開關放大器		連接開關放大器 OV5012, OV0010
光線種類		紅外線
波長	[nm]	950
輸出		
短路保護		否
過載保護		否
監控範圍		
發射器/接收器		發射裝置
檢測距離	[m]	< 2
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼		矩形的


OR0018



對照式感測器發射裝置

ORS-V/6M

尺寸	[mm]	25 x 10 x 15
材質		PPO 改良的
附件		
供貨範圍		角撐架: 1, E20212
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 6 m; 1 x 0.14 mm ²		
連接		



RD = 芯線顏色 :
screen = 紅色
屏蔽