




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵	
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	80 x 28 x 95
應用	
功能原理	對照式感應器
電氣數據	
工作電壓 [V]	20...250 AC/DC
防護等級	II
輸出	
輸出功能	亮通和暗通模式；(可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	10.5
開關輸出AC電壓降最大值 [V]	10.5
最小的負載電流 [mA]	15
漏電流最大值 [mA]	5
開關輸出AC的持續電流負載 [mA]	250; (350 (...50 °C))
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250; (350 (...50 °C))
開關輸出短暫的電流負載 [mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC [Hz]	25
開關頻率DC [Hz]	40
短路保護	否
過載保護	否
時間功能 [s]	0.01...5

OS0028



對照式感應器接收裝置


OSE-FBO/IT

監控範圍		
發射器/接收器		接收裝置
檢測距離 [m]		< 20
檢測距離可設		是
工作條件		
環境溫度 [°C]		-25...80
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	等級B
	EN 55011	
機械技術數據		
外殼		矩形的
尺寸 [mm]		80 x 28 x 95
材質		PPO 改良的
透鏡材質		玻璃
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
附件(附送)		角撐架 螺絲刀
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接

接線端子座: ...1.5 mm²; 電纜護套: Ø 7...13 mm

連接



停產產品 - 存檔登錄