
OS5023

對照式感測器接收裝置

OSE-FNKG/T

停產產品 - 存檔登録



1 電位計計時器
2 電位計靈敏度
上面透鏡的接收裝置

產品特徵		
光線種類		紅外線
外殼		矩形的
應用		
功能原理		對照式感測器
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	20; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880
輸出		
電氣設計		NPN
輸出功能		亮通和暗通模式；（可設定參數）
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	100
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
時間功能	[s]	0.01...5
監控範圍		
發射器/接收器		接收裝置

OS5023

對照式感測器接收裝置

OSE-FNKG/T

檢測距離	[m]	< 20	
檢測距離可設		是	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...80	
外殼防護等級		IP 65	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等級B
機械技術數據			
外殼		矩形的	
尺寸	[mm]	80 x 28 x 95	
材質		PPO 改良的	
透鏡材質		玻璃	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
附件			
供貨範圍		角撐架	
		螺絲刀	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			

接線端子座: ...1.5 mm²

連接

