


停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OT5008

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 電位計
上面和下面透鏡各一個發射二極管



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	20; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

發射器/接收器	發射裝置
檢測距離 [m]	< 10


OT5027



對照式感測器發射裝置

OTS-00KG/6M

檢測距離可設	否	
光點直徑最大值 [mm]	524	
光點尺寸參考	在最大的檢測距離	
工作條件		
環境溫度 [°C]	-25...60	
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼	矩形的	
尺寸 [mm]	75 x 19 x 30	
材質	PBT	
透鏡材質	PMMA	
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍	角撐架: 1, E20441 螺絲刀	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜: 6 m, PVC; 2 x 0.34 mm²		
連接		



BN = 芯線顏色: 棕色
BU = 藍色