


停產產品 - 存檔登錄

替代產品: OJ5009

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



Empfänger in unterer und oberer Optik

產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	25; ((36 V))
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	250
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

發射器/接收器		接收裝置
檢測距離	[m]	< 4

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
------	------	----------



OW1008



對照式感測器接收裝置

OWE-FPKG/6M

外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等級B
機械技術數據			
外殼		矩形的	
尺寸 [mm]		36 x 60 x 10	
材質		ABS 增強型玻璃纖維	
透鏡材質		PMMA	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
		操作	1 x LED, 綠色
		功能	1 x LED, 紅色
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
電纜: 6 m, PVC; 3 x 0.14 mm²			
連接			



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色



圖表

過量增益圖

