

OW5003

紅外線溫度感測器


OWF-9000-BPKG



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：TW7011 + E35061 + E35065

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

外殼

圓柱形的

電氣數據

工作電壓

[V]

10...55 DC

電流損耗

[mA]

< 20

防護等級

II

反相保護

是

輸出

電氣設計

PNP

開關輸出DC電壓降最大值

[V]

2.5

開關輸出DC的持續電流負載

[mA]

400

開關頻率DC

[Hz]

1000

短路保護

是

短路保護類型

脈衝

過載保護

是




紅外線溫度感測器

OWF-9000-BPKG

監控範圍		
檢測範圍滯後	[%]	1...15
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼		圓柱形的
尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 129
材質		外殼: 黃銅 白青銅-鍍層
透鏡材質		玻璃
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		具鋁製螺旋套管的光纖感測器
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器: 1 x 7/8"



連接

