


PF3653



齊平式壓力感測器

PF-025-SEA01-KFPKG/US/ /P

停產產品 - 存檔登錄



- 1 7段LED顯示
- 2 編程按鈕
- 3 旋緊扭矩 20 Nm



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1
測量範圍 [bar]	0...25
製程連接	螺紋連接 G 1 外螺紋

應用

特殊的性能	鍍金接點
應用	可齊平安裝，適應用於食品飲料行業
安裝	可旋轉的外殼350°
介質	軟膏狀的及固體的介質；液體和氣體介質
介質溫度 [°C]	-25...80
爆破壓力最小值 [bar]	350
抗壓強度 [bar]	100
壓力	相對壓力
齊平安裝	是

電氣數據

工作電壓 [V]	20...30 DC
電流損耗 [mA]	< 60
絕緣電阻最小值 [MΩ]	100; (500 V DC)
防護等級	III



齊平式壓力感測器

PF-025-SEA01-KFPKG/US/ /P

反相保護		是																				
開機延遲時間	[s]	0.2																				
Watchdog集成看門狗電路		是																				
總的輸入/輸出																						
輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1																					
輸出																						
輸出數量	2																					
輸出信號	開關信號; 類比信號; (可配置)																					
電氣設計	PNP																					
數字輸出數量	1																					
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2																				
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250																				
類比輸出數量	1																					
類比電流輸出	[mA]	4...20																				
負載最大值	[Ω]	500																				
短路保護	是																					
短路保護類型	脈衝																					
過載保護	是																					
測量/設定範圍																						
測量範圍	[bar]	0...25																				
開關點, SP	[bar]	1.25...25																				
復原點, rP	[bar]	0.75...24.75																				
設定步距	[bar]	0.25																				
精度/偏差																						
開關點精度	[終值的百分比]	< ± 1,5																				
重複精度	[終值的百分比]	< ± 0,25; (溫度波動< 10 K)																				
特徵曲線偏差	[終值的百分比]	< ± 1,0																				
每10 K溫度飄移		< ± 0.3																				
反應時間																						
應用於一個開關輸出設定反應時間的開關頻率	反應時間 (dAP) 開關頻率	<table><tr><td>[ms]</td><td>3</td><td>6</td><td>10</td><td>17</td><td>30</td><td>60</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td></tr><tr><td>[Hz]</td><td>170</td><td>80</td><td>50</td><td>30</td><td>16</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500	[Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500													
[Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1													
反應時間	[ms]	在矩形壓力特性時; 開關點 (SPx) = 70 %; 復位點 (rPx) = 30 %																				
可編程的延遲時間dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50																				
類比輸出響應時間最大值	[ms]	3																				
軟體/編程																						
開關點調整	編程按鈕																					
參數設定	遲滯/視窗; 常開/常閉; ON延遲、關斷延時; 阻尼																					
工作條件																						
環境溫度	[°C]	-25...80																				
存儲溫度	[°C]	-40...100																				
外殼防護等級	IP 65																					

PF3653



齊平式壓力感測器

PF-025-SEA01-KFPKG/US/ /P

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
機械技術數據		
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L); 陶瓷; PTFE	
最小壓力循環	1億	
製程連接	螺紋連接 G 1 外螺紋	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 紅色
	功能顯示	7段LED顯示
	測量值	7段LED顯示
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

