

PI1095




帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-004-RES30-E-ZVG/US/ /P

該產品即將/已停產
停產日期: 03/31/2024

替代產品: PI1005 或者 PI1705
請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

請勿應用於新項目。
沒有其它適配器附件



- 1 字母數字顯示 4位數字
- 2 LED燈
- 3 編程按鈕
- 4 Aseptoflex密封邊
- 5 Aseptoflex螺紋



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA UK CA

產品特徵

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 1		
測量範圍	-1...4 bar	-14.5...58 psi	-100...400 kPa
製程連接	螺紋連接 Aseptoflex 外螺紋 Aseptoflex		

應用

特殊的性能	鍍金接點
應用	可齊平安裝, 適應用於食品飲料行業
安裝	可旋轉的外殼350°
介質	軟膏狀的及固體的介質; 液體和氣體介質

PI1095



帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-004-RES30-E-ZVG/US/ /P

介質溫度	[°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
爆破壓力最小值		100 bar	1450 psi	10000 kPa
抗壓強度		30 bar	435 psi	3000 kPa
壓力		相對壓力		
齊平安裝		是		
電氣數據				
工作電壓	[V]	20...32 DC		
絕緣電阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)		
防護等級		III		
反相保護		是		
開機延遲時間	[s]	0.5		
接通峰值電流	[mA]	6		
接通峰值電流持續時間	[ms]	30		
Watchdog集成看門狗電路		是		
總的輸入/輸出				
輸入和輸出總數		類比輸出數量: 1		
輸出				
輸出數量		1		
輸出信號		類比信號		
類比輸出數量		1		
類比電流輸出	[mA]	4...20, 可逆; (可調整量程 1:4)		
負載最大值	[Ω]	300		
過載保護		是		
測量/設定範圍				
測量範圍		-1...4 bar	-14.5...58 psi	-100...400 kPa
測量值起點		-1...3 bar	-14.5...43.5 psi	-100...300 kPa
測量值終點		0...4 bar	0...58 psi	0...400 kPa
設定步距		0.005 bar	0.05 psi	0.5 kPa
出廠設定			ASP = 0.000 bar	AEP = 4.000 bar
精度/偏差				
重複精度	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1)		
特徵曲線偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,2; (Turn down 1:1, 線性, 包括滯後及重複精度, 符合DIN EN IEC 62828-1的限值設定)		
線性偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
遲滯偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
長時間穩定性	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)		
溫度系數零點	[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,05; (0...70 °C)		
溫度系數量程	[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,15; (0...70 °C)		
反應時間				
應用於類比輸出的阻尼 (dAA)	[s]	0.1...100		
類比輸出響應時間最大值	[ms]	40		




帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-004-RES30-E-ZVG/US/ IP

軟體/編程		
參數設定		零點；測量範圍值
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
存儲溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級		IP 67; IP 69K
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	238
機械技術數據		
重量	[g]	405
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE	
材質(潮濕部件)	陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不鏽鋼(1.4435 / 316L); 表面特徵值：Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
最小壓力循環	1億	
製程連接	螺紋連接 Aseptoflex 外螺紋 Aseptoflex	
顯示器/操作件		
顯示	顯示單位	4 x LED, 綠色
	功能顯示	字母數字顯示, 4位數字
	測量值	字母數字顯示, 4位數字
顯示單位		bar; psi; kPa; 測量範圍值的%
注釋		
注釋	如果具備 3A 證書的適配器應用於安裝，3A認證才有效。	
說明	請勿應用於新項目。；沒有其它適配器附件	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
連接器：1 x M12; 編碼：A; 觸頭 接點：鍍金的		

連接



- 1: 正常運行
2: 編程運行 (P = 經由EPS/FDT介面的通信)