

SBU623



具止迴閥的流量傳送器

SBU12DI040KG/US

測量/設定範圍	
測量範圍	[l/min] 0.3...25
流量範圍	[l/min] 75
精度/偏差	
重複精度	[終值的百分比] 1
測量誤差	[終值的百分比] ± 5
反應時間	
反應時間	[s] < 0.01
工作條件	
環境溫度	[°C] 0...60
存儲溫度	[°C] -15...80
外殼防護等級	IP 65; IP 67
認證/測試	
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年] 3004
機械技術數據	
重量	[g] 740.5
材質	鋁 已鋁陽極氧化處理; PA
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4401/316); 黃銅; 鋁 已鋁陽極氧化處理; PU; O形環: FKM
製程連接	G 1/2
機械的開關周期	1億
附件	
供貨範圍	密封插頭
注釋	
注釋	溫度變化會影響冷卻液指定的標準設定。 應用於油，設定受溫度和粘度的影響。 建議 使用200微米過濾 所有的數據適應用於冷卻潤滑劑 (20 °C).
包裝單位	1 件數
電氣連接	
連接器: 1 x M12; 編碼: A	


SBU623



具止迴閥的流量傳送器

SBU12DI040KG/US

連接



顏色符合DIN EN 60947-5-6標準

芯線顏色：

BN =

棕色

BU =

藍色

WH =

白色

圖表

