


# SBU323



帶止迴閥的流動感測器 逆止閥

SBU12DI0BPKG/US



## 產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
製程連接	G 1/2

## 應用

應用	工具機; 鑽機內部冷却
介質溫度 [°C]	0...60
抗壓强度 [bar]	200
抗壓强度 [MPa]	20

## 電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC; (按照SELV/PELV)
電流損耗 [mA]	< 15
防護等級	III
反相保護	是

## 總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
---------	-----------

## 輸出

輸出數量	1
------	---

# SBU323



帶止迴閥的流動感測器 逆止閥

SBU12DI0BPKG/US

輸出信號		開關信號
電氣設計		PNP
數字輸出數量		1
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]		2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]		100
短路保護		是
過載保護		是
<b>測量/設定範圍</b>		
流量範圍 [l/min]		75
設定範圍 [l/min]		0.3...25
<b>精度/偏差</b>		
重複精度 [終值的百分比]		1
遲滯 [l/min]		0,1...1
測量誤差 [終值的百分比]		± 5
<b>反應時間</b>		
反應時間 [s]		< 0.01
<b>工作條件</b>		
環境溫度 [°C]		0...60
存儲溫度 [°C]		-15...80
外殼防護等級		IP 65; IP 67
<b>認證/測試</b>		
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [年]		15.78
<b>機械技術數據</b>		
重量 [g]		767
材質		鋁 已鋁陽極氧化處理; PA
材質 (潮濕部件)		不鏽鋼(1.4310/301); 不鏽鋼(1.4301/304); 鋁 已鋁陽極氧化處理; PBT; PU; O形環: FKM
製程連接		G 1/2
機械的開關周期		1億
<b>顯示器/操作件</b>		
顯示	開關狀態	4 x LED, 黃色
<b>附件</b>		
供貨範圍		密封插頭
<b>注釋</b>		
注釋		溫度變化會影響冷卻液指定的標準設定。 應用於油，設定受溫度和粘度的影響。 建議 使用200微米過濾 所有的數據適應用於冷卻潤滑劑 (20 °C).
包裝單位		1 件數

# SBU323



帶止迴閥的流動感測器 逆止閥

SBU12DI0BPKG/US

## 電氣連接

連接器：1 x M12；編碼：A



## 連接



## 圖表

