




停產產品 - 存檔登錄



| 產品特徵        |         |            |
|-------------|---------|------------|
| 製程連接        |         | G 1/2 外螺紋  |
| 應用          |         |            |
| 應用          |         | 高溫範圍       |
| 介質          |         | 液體；氣體介質    |
| 介質溫度        | [°C]    | -25...80   |
| 抗壓強度        | [bar]   | 30         |
| 液體          |         |            |
| 應用          |         | 高溫範圍       |
| 介質溫度        | [°C]    | -25...80   |
| 氣體介質        |         |            |
| 介質溫度        | [°C]    | -25...80   |
| 電氣數據        |         |            |
| 連接控制顯示器     |         | VS 0200    |
| 測量/設定範圍     |         |            |
| 液體          |         |            |
| 設定範圍        | [cm/s]  | 3...300    |
| 最大靈敏度時的測量範圍 | [cm/s]  | 3...60     |
| 氣體介質        |         |            |
| 設定範圍        | [cm/s]  | 100...2000 |
| 最大靈敏度時的測量範圍 | [cm/s]  | 100...800  |
| 精度/偏差       |         |            |
| 介質溫度梯度最大值   | [K/min] | 15         |



## 分體式流動感測器

SFR12ABH

|                                                      |     |                         |
|------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 反應時間                                                 |     |                         |
| 反應時間                                                 | [s] | 2...10                  |
| 液體                                                   |     |                         |
| 反應時間                                                 | [s] | 2...10                  |
| 氣體介質                                                 |     |                         |
| 反應時間                                                 | [s] | 2...10                  |
| 工作條件                                                 |     |                         |
| 外殼防護等級                                               |     | IP 67                   |
| 機械技術數據                                               |     |                         |
| 外殼                                                   |     | 螺紋結構                    |
| 材質                                                   |     | Hastelloy C-22 (2.4602) |
| 材質 (潮濕部件)                                            |     | Hastelloy C-22 (2.4602) |
| 製程連接                                                 |     | G 1/2 外螺紋               |
| 附件                                                   |     |                         |
| 供貨範圍                                                 |     | 密封圈：2 x AMF 30          |
| 注釋                                                   |     |                         |
| 包裝單位                                                 |     | 1 件數                    |
| 電氣連接                                                 |     |                         |
| 電纜：2 m, PUR; 電纜長度最大值：100 m; 5 x 0.34 mm <sup>2</sup> |     |                         |
| 連接                                                   |     |                         |



BK = 黑色  
 BN = 棕色  
 BU = 藍色  
 WH = 白色  
 GY = 灰色