


SL5201

空氣流量監控器

SLG23XEE40KG/2M/BS



產品特徵

輸入和輸出總數

類比輸出數量: 1

製程連接

Ø 23 mm

應用

特殊的性能

鍍金接點

介質溫度

[°C]

35...65

抗壓強度

[bar]

1

電氣數據

工作電壓公差

[%]

-10...10

工作電壓

[V]

24 DC

電流損耗

[mA]

< 35

絕緣電阻最小值

[MΩ]

100; (500 V DC)

開機延遲時間

[s]

90

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數

類比輸出數量: 1

輸出

輸出數量

1

輸出信號

類比信號

類比輸出數量

1

類比電壓輸出

[V]

0...10

測量/設定範圍

流量範圍

[cm/s]

200...2000

注意流量範圍

= 1...10 V

精度/偏差

介質溫度梯度最大值

[K/min]

1

SL5201



空氣流量監控器

SLG23XEE40KG/2M/BS

工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...50
存儲溫度	[°C]	-25...85
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90
外殼防護等級		IP 65

認證/測試		
MTTF	[年]	726

機械技術數據		
重量	[g]	219
尺寸	[mm]	Ø 23 / L = 142
材質		外殼: PBT; 感測器表面: 鈦
材質(潮濕部件)		PBT; 鈦
製程連接		Ø 23 mm

顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色

附件		
供貨範圍		安裝卡箍: 1, E40048

注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接

電纜: 2 m; 4 x 0.5 mm²

連接器: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

