




停產產品 - 存檔登錄

替代產品：SN0150

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 安裝在DIN軌道



應用

應用	流量監控
----	------

電氣數據

工作電壓公差	[%]	-10...10
工作電壓	[V]	< 230 AC
消耗功率最大值	[VA]	3
開機延遲時間	[s]	30
頻道數		1

輸出

電氣設計	繼電器
繼電器介面容量	4 A, 250 V AC
開關功能流量監控	有流量時繼電器閉合

軟體/編程

開關點調整	電位計
選擇液體/氣體	滑動開關

工作條件

環境溫度	[°C]	0...60
外殼防護等級		IP 40
防護等級接線端子		IP 20

機械技術數據

外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼
----	---------------

SN0100



流動感測器的控制顯示器


VS0200/230VAC

尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
材質		塑膠
顯示器/操作件		
顯示	功能	11 x LED
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接

接線端子座：16 x ...2.5 mm²

連接



- 1:
- Relais 流量監控
- 芯線顏色：
- BN = 棕色
- BU = 藍色
- BK = 黑色
- WH = 白色
- GY = 灰色