

SN0117




流動感測器的控制顯示器

VS0200/200VAC

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: SN0150

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



1 安裝在DIN軌道



應用

應用 流量監控

電氣數據

工作電壓 [V]	< 200 AC
消耗功率最大值 [VA]	3
開機延遲時間 [s]	30
頻道數	1

輸出

電氣設計	繼電器
繼電器介面容量	4 A, 250 V AC
開關功能流量監控	有流量時繼電器閉合

軟體/編程

開關點調整	電位計
-------	-----

工作條件

環境溫度 [°C]	0...60
外殼防護等級	IP 40
防護等級接線端子	IP 20

機械技術數據

外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼
尺寸 [mm]	75 x 55 x 110
材質	塑膠


SN0117



流動感測器的控制顯示器

VS0200/200VAC

顯示器/操作件		
顯示	功能	11 x LED
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
接線端子座: 16 x ...2.5 mm ²		
連接		



1: Relais 流量監控
芯線顏色:

BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色
WH = 白色
GY = 灰色