

SR0100




流動感測器的控制顯示器
VS0200/ 24VDC

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：SR0150

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 安裝在DIN軌道



應用

應用	流量監控
----	------

電氣數據

工作電壓公差	[%]	-10...10
工作電壓	[V]	24 DC
電流損耗	[mA]	60
開機延遲時間	[s]	30
頻道數		1

輸出

電氣設計	繼電器
繼電器介面容量	4 A, 250 V AC
開關功能流量監控	有流量時繼電器閉合

軟體/編程

開關點調整	電位計
選擇液體/氣體	滑動開關

工作條件

環境溫度	[°C]	0...60
外殼防護等級		IP 40
防護等級接線端子		IP 20

機械技術數據

外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼
----	---------------

SR0100



流動感測器的控制顯示器

VS0200/ 24VDC

尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
材質		塑膠

顯示器/操作件

顯示	功能	11 x LED
----	----	----------


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

接線端子座: 16 x ...2.5 mm²

連接



1: Relais 流量監控
芯線顏色:
BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色
WH = 白色
GY = 灰色